Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TP 2685.600 Consoles verticais

Estado: 04-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



TP 2685.600 - Consoles verticais Aço inoxidável

Consoles verticais em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304), unidades prontas para montagem com elevado grau de proteção IP 55, disponíveis em quatro larguras diferentes. O encaixe da haste de fixação facilita o manuseio. O fecho pode ser substituído. As chapas de base subdivididas facilitam a entrada de cabos







Recursos

Cód. Ref.	TP 2685.600
Material	Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
	Porta ou porta dupla e tampa do console: aço inoxidável 1.4301
	(AISI 304) de 2,0 mm
	Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície	Armário, porta, tampa do console, chapas de base: acabamento
	polido (grão 400)
	Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento	Armário fechado nas laterais e atrás
	Porta ou porta dupla dianteira com fecho de barra
	Tampa do console com haste de fixação e lingueta com travamento
	no interior do armário
	Fechos de palheta dupla
	Chapas de base partidas
	Placa de montagem
Dimensões	Largura: 1.000 mm
	Altura: 960 mm

© Rittal 2025 2

Recursos

Dimensões da placa de montagem (L x A)	930 mm x 780 mm
Profundidade superior	480 mm
Profundidade inferior	400 mm
Quantidade de portas	2
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Dimensões	Largura: 1.000 mm Altura: 960 mm Profundidade superior: 480 mm Profundidade inferior: 400 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	77.115
Peso bruto	79.5
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177031395
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Aprovações

Aprovações	TÜV UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3