

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.910 Blok przyłączeniowy

Stan: 03.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.910 - Blok przyłączeniowy

Do przyłączania przewodów lub warstwowych szyn miedzianych.

Cechy

Nr kat.	SV 9677.910
Opis produktu	Do przyłączania przewodów lub warstwowych szyn miedzianych.
Materiał	Blacha stalowa, ocynkowana E-Cu, cynowane
Wysokość pola zacisku	20 mm
Szerokość pola zacisku	80 mm
Odprowadzenie przewodów	górze/dół
Prąd znamionowy maksymalny	1600 A
Wymiary	Szerokość: 98 mm
Pasuje do szyn zbiorczych	Wysokość: 10 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,9 kg
Masa brutto	0,982 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,689
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Opis produktu	SV Blok przyłączeniowy, 1600 A, 690 V, 1-bieg., odgańlenie kabla górne / dolne, Pole zacisku SxW: 80x20 mm

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK