



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.628

System szaf szeregowych VX25

Stan: 21.09.2024 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.628 - System szaf szeregowych VX25 Szafa modułowa

Systemy szeregowy VX, do rozbudowy z drzwiami dzielonymi i z wewnętrznym podziałem w zabudowie modułowej.

Cechy

Nr kat.	VX 9680.628
Materiał	Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Płyty podłogi: ocynkowane
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Stelaż szafy Ściana tylna Blachy podłogowe
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	Do IP54, zależnie od części osłonowych
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 2.200 mm Głębokość: 800 mm
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	55,8 kg
Waga netto	47.25
Masa brutto	52.2
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	137,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
EAN	4028177929715

Cechy

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Aprobaty

Certyfikaty	Powierzchnia
-------------	--------------

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---