

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.115

Ventiladores de teto

Estado: 13-03-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.115 - Ventiladores de teto para VX, VX IT

Ventiladores de teto para área do escritório com emissão de ruídos bastante reduzido (40 dB) e elevado fluxo volumétrico (circulação livre de 1500 m³/h).



Recursos

Cód. Ref.	SK 3164.115
Vantagens	Montagem simples sem a necessidade de fazer qualquer recorte no caso da versão com chapa de teto Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Material	Chapa de aço pintada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Ventiladores de teto Inclui material de fixação
Tensão nominal de serviço	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 0,6 A Com 60 Hz: 0,7 A
Dimensões	Largura: 511 mm Altura: 227 mm Profundidade: 511 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	Circuito interno: IP 54
Nota	Redução da vazão indicada de ar para 800 m ³ /h com 40 Pa de contrapressão com utilização de dois acabamentos ventilados para base soleira

Recursos

Faixa de temperatura de serviço	20 °C...55 °C
Emb.	1 unid.
Peso líquido	18,445 kg
Peso bruto	19,416 kg
Número da tarifa alfandegária	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descrição do produto	DK Ventilador TECTO, 115V 50/60HZ

Aprovações

Certificados	EAC
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK