



CS 9760.342 - Systemy Direct Air Cooling (DAC) do obudowy wielofunkcyjnej

Direct Air Cooler w wersji dachowej do montażu w obudowie wielofunkcyjnej (MFG). Produkt nadaje się idealnie do bardzo efektywnego kompensowania dużych mocy stratnych przy niskim ΔT w MFG. Dzięki zastosowaniu wysoce efektywnego filtra fałdowanego powietrze z otoczenia jest filtrowane i doprowadzane do MFG, a ciepłe powietrze wewnętrzne może uchodzić przez zawór klapowy przeciwwzrotny. Urządzenie DAC jest całkowicie zintegrowane w dachu obudowy MFG i w ten sposób zabezpieczone przed wandalizmem.



Cechy

Nr kat.	CS 9760.342
Materiał	Obudowa: aluminium AlMg3
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	12-biegunowe złącze WAGO
Wydajność cieplna właściwa	110 W/K
Napięcie znamionowe robocze	48 V (DC)
Prąd znamionowy maksymalny	na wentylator przy DC: 1,8 A
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	12-biegunowe złącze WAGO
Wymiary	Szerokość: 875 mm Wysokość: 125 mm Głębokość: 313 mm
Wskazówka	Charakterystyka i alarmy konfigurowane za pomocą programu CS200. Program jest dostępny do pobrania na stronie www.rittal.pl . Kabel przyłączeniowy musi zostać zapewniony samodzielnie.
Liczba wentylatorów	1

Cechy

Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 6 A
Regulacja temperatury	Mikrosterownik ze złączem USB
Zakres temperatury pracy	-33 °C...65 °C
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 54 IP 55 (w połączeniu z MFG)
Pasuje do nr kat.	9751.908 9751.912 9751.918
Pasujący do	MFG 8 MFG 12 MFG 18
Opak.	1 szt.
Waga netto	9.124
Masa brutto	9.66
Numer taryfy celnej	84158300
ETIM 9	EC000320