## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3210.540 Trocadores de calor ar-água

Estado: 16-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# SK 3210.540 - Trocadores de calor ar-água montagem no teto

Para montagem no teto. Potência de refrigeração de 1,87 kW – 4 kW. Grau de proteção padrão IP 55. Especialmente para aplicação em ambientes agressivos. Flexibilidade nas opções de conexão da água.





#### Recursos

SK 3210.540
montagem no teto
Peças em contato com a água em cobre/latão (Cu/CuZn)
Para aplicação em ambientes exigentes e faixas de temperatura até +70 °C. O trocador de calor ar/água é instalado no teto de um armário por meio de opções flexíveis de conexão da água.
RAL 7035
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes
encaixável)
Gabarito de furação
Elemento de vedação
Material de fixação
L 35 W 10 com 400 l/h: 4 kW
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Com 50 Hz: 102 W

© Rittal 2025 2

#### Recursos

Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 0,25 A Com 60 Hz: 0,3 A
Pressão permitida para operação (p máx.)	1 - 10 bar
Tipo de ligação (elétrica)	Régua de bornes encaixável
Tempo de funcionamento	100 %
Agente refrigerante	Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
Temperatura de entrada da água	1 °C30 °C
Conexões de água	Bucha de mangueira de ½" Rosca externa G ¾"
Regulagem da temperatura	Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço	1 °C70 °C
Dimensões	Largura: 597 mm Altura: 417 mm Profundidade: 475 mm
Grau de proteção	IP 65 possível sob consulta
Faixa de regulagem	20 °C55 °C
Fusível de proteção prévia	Disjuntor do transformador: 3,55 A
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Emb.	1 unid.
Peso líquido	36.1
Peso bruto	38
Número da tarifa alfandegária	84158300
EAN	4028177429987
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

© Rittal 2025 3

## Aprovações

Aprovações	CSA UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025