## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SK 3215.100 Trocadores de calor ar-água

Estado: 17-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# SK 3215.100 - Trocadores de calor ar-água montagem lateral

Classes de potência de 375 a 5.000 W. Para aplicação em ambientes exigentes. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou para embutir totalmente.

#### Recursos

Cód. Ref.	SK 3215.100
Modelo	montagem lateral Peças em contato com a água em cobre/latão (Cu/CuZn)
Descrição do produto	Para aplicação em ambientes exigentes e faixas de temperatura até +70 °C. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou embutir totalmente.
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Cabos pré-instalados, pronto para instalação Gabarito de furação Material de vedação e material de fixação
Potência de refrigeração total	L 35 W 10 com 200 l/h: 1,25 kW L 35 W 10 com 400 l/h: 1,3 kW
Tensão nominal de serviço	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel	Com 50 Hz: 83 W Com 60 Hz: 85 W
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 0,38 A Com 60 Hz: 0,4 A
Pressão permitida para operação (p máx.)	1 - 10 bar
Tempo de funcionamento	100 %
Agente refrigerante	Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
Temperatura de entrada da água	1 °C30 °C

© Rittal 2025

### Recursos

Conexões de água	Bucha de mangueira de ½"
Regulagem da temperatura	Válvula solenoide com controle termostático
Controle da temperatura	Termostato interno com contato alternado e potência de ligação de 16 A, faixa de regulagem entre +20 °C +60 °C (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço	1 °C70 °C
Nota	Válvula de retenção integrada no modelo com controlador e- Comfort
Dimensões	Largura: 200 mm Altura: 950 mm Profundidade: 100 mm
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 4 A
Faixa de regulagem	20 °C55 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1
Emb.	1 unid.
Peso líquido	13.449
Peso bruto	14.157
Número da tarifa alfandegária	84158300
EAN	4028177245358
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

## Aprovações

Aprovações	CSA
	UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025

## Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

© Rittal 2025