

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3235.450**

**Regulador de rotações EC**

Estado: 08-02-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3235.450 - Regulador de rotações EC Sensor para ajustar o número de rotações

Sensor NTC para a regulagem de rotações em função da temperatura para os ventiladores EC para reduzir a emissão de ruídos e o consumo de energia.

## Recursos

Cód. Ref.	SK 3235.450
Descrição do produto	Sensor NTC para a regulagem de rotações dependente da temperatura para os ventiladores EC para reduzir a emissão de ruídos e o consumo de energia. O comando e a alimentação de tensão são efetuados por meio de um ventilador EC com filtro.
Dados técnicos	Característica de regulagem: valor nominal previamente definido em 35 °C, com faixa de ajuste linear entre +35 °C (rotações máximas em 100%) e +20 °C (rotações mínimas em 10%)
Escopo de fornecimento	Sensor externo com cabo de ligação (3 m de comprimento)
Emb.	1 unid.
Nº de rotações	100 %
Adequado para o item com o código de referência	3240.500/.900 3241.500/.900 3243.500/.900 3244.500/.900 3245.xxx 3140.500 3140.510 3245.8x0
Faixa de temperatura de serviço	-25 °C...80 °C
Tensão nominal de serviço	10 V - 12 V (DC)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 40
Peso líquido	0.2
Peso bruto	0.202

# Recursos

---

Número da tarifa alfandegária 85423190

---

EAN 4028177696617

---

ETIM 9 EC000256

---

ETIM 8 EC000256

---

ECLASS 8.0 27142320

# Aprovações

---

Certificados EAC

---

Explicações Declaration of conformity  
Declaración de conformidad UK