Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2411.631 Prensa-cabos em poliamida

Estado: 04-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SZ 2411.631 - Prensa-cabos em poliamida

Bornes laminados integrados garantem um aperto seguro e aliviam a força de tração, protegendo os condutores.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2411.631
Vantagens	Prensa-cabos e contraporca em uma única embalagem economiza trabalho de pedido e espaço no depósito. Bornes laminados para tração constante e alívio da tração para proteção dos cabos
Material	Poliamida 6 Vedação: CR/NBR
Cor	RAL 7035
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensões	Altura: 35,5 mm
Rosca	M25 x 1,5
Comprimento da rosca	8 mm
Diâmetro mín. do cabo	10 mm
Diâmetro máx. dos cabos	17 mm
Faixa de temperatura de serviço	-30 °C100 °C
torque	5 Nm
Bitola da chave	29 mm
Dimensões	Rosca: M25 x 1,5 Comprimento da rosca: 8 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Type 4 Type 4X Tipo 12 Tipo 13

© Rittal 2025

Recursos

Emb.	25 unid.
Peso líquido	0.475
Peso bruto	0.495
Número da tarifa alfandegária	39269097
EAN	4028177820753
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Aprovações

Aprovações	CSA + CSAus
	UL + C-UL (listed)
	VDE
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3