


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.641**

**Prensa-cabos em poliamida**

Estado: 09-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.641 - Prensa-cabos em poliamida

Bornes laminados integrados garantem um aperto seguro e aliviam a força de tração, protegendo os condutores.

## Recursos

Cód. Ref.	SZ 2411.641
Vantagens	Prensa-cabos e contraporca em uma única embalagem economiza trabalho de pedido e espaço no depósito. Bornes laminados para tração constante e alívio da tração para proteção dos cabos
Material	Poliamida 6 Vedação: CR/NBR
Cor	RAL 7035
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensões	Altura: 42 mm
Rosca	M32 x 1,5
Comprimento da rosca	10 mm
Diâmetro mín. do cabo	15 mm
Diâmetro máx. dos cabos	21 mm
Faixa de temperatura de serviço	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Bitola da chave	36 mm
Dimensões	Rosca: M32 x 1,5 Comprimento da rosca: 10 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Type 4 Type 4X Tipo 12 Tipo 13

# Recursos

---

Emb.	15 unid.
Peso líquido	0,48 kg
Peso bruto	0,503 kg
Número da tarifa alfandegária	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Descrição do produto	SZ Bucins poliamida M32x1,5, para cabos ø 15-21 mm

# Aprovações

---

Aprovações	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK