Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2411.851 Prensa-cabos em latão

Estado: 06-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SZ 2411.851 - Prensa-cabos em latão

Bornes laminados integrados garantem um aperto seguro e aliviam a força de tração, protegendo os condutores.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2411.851
Vantagens	Prensa-cabos e contraporca em uma única embalagem economiza trabalho de pedido e espaço no depósito. Bornes laminados para tração constante e alívio da tração para
	proteção dos cabos
Material	Latão
	Vedação: CR/NBR
Superfície	Niquelada
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensões	Altura: 43 mm
Rosca	M40 x 1,5
Comprimento da rosca	9 mm
Diâmetro mín. do cabo	19 mm
Diâmetro máx. dos cabos	28 mm
Faixa de temperatura de serviço	-40 °C100 °C
torque	17 Nm
Bitola da chave	43 mm
Dimensões	Rosca: M40 x 1,5
	Comprimento da rosca: 9 mm
Classificação dos tipos segundo	Tipo 1
os padrões UL 50E	Type 4
	Type 4X
	Tipo 12
	Tipo 13

© Rittal 2025

Recursos

Emb.	4 unid.
Peso líquido	0.64
Peso bruto	0.692
Número da tarifa alfandegária	74198090
EAN	4028177810044
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed) VDE
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3