## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3240.724 Ventilador com filtro Blue e+

Estado: 01-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



## SK 3240.724 - Ventilador com filtro Blue e+

Unidade de ventilação completa para a montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 1160 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.







#### Recursos

Cód. Ref.	SK 3240.724
Modelo	montagem lateral
Descrição do produto	Os ventiladores com filtro com tecnologia diagonal são mais resistentes à pressão e oferecem uma ventilação mais constante. O fluxo diagonal de ar assegura uma dissipação mais uniforme do calor de dentro do armário.
Vantagens	Ventilação máxima pelo filtro plissado pronto para instalação Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados Pela maior resistência à pressão, a tecnologia diagonal de ventiladores assegura uma ventilação mais uniforme e constante do armário Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
Material	Plástico
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Unidade completamente pronta para instalação incluindo filtro plissado
Ventilador	Diagonal, motor de corrente contínua

© Rittal 2025

## Recursos

Com DC: 175 m³/h
Com DC: 218 m³/h
Com DC: 130 m³/h
Com DC: 191 m³/h
24 V (DC)
Com DC: 10,1 W
Com DC: 0,42 A
Largura: 255 mm Altura: 255 mm Profundidade: 129 mm
108 mm
Largura do recorte: 224 mm Altura do recorte: 224 mm
IP 54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado IP 55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente IP 56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Disjuntor/fusível: 2 A
A ligação elétrica do ventilador com filtro 3237.XXX é feita com 2 condutores (cerca de 300 mm de comprimento) conectados ao aparelho, todos os demais ventiladores com filtro possuem borne à mola
-30 °C55 °C

© Rittal 2025

3

#### Recursos

Nível de ruído	Com DC: 48 dB(A)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.97
Peso bruto	2.178
Número da tarifa alfandegária	84145915
EAN	4028177998100
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Aprovações

Aprovações	30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
 Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025