

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2683.600

## Consoles verticais

Estado: 02-02-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))



FRIEDHELM LOH GROUP

# TP 2683.600 - Consoles verticais Aço inoxidável

Consoles verticais em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304), unidades prontas para montagem com elevado grau de proteção IP 55, disponíveis em quatro larguras diferentes. O encaixe da haste de fixação facilita o manuseio. O fecho pode ser substituído. As chapas de base subdivididas facilitam a entrada de cabos



## Recursos

Cód. Ref.	TP 2683.600
Material	Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm Porta ou porta dupla e tampa do console: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície	Armário, porta, tampa do console, chapas de base: acabamento polido (grão 400) Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento	Armário fechado nas laterais e atrás Porta ou porta dupla dianteira com fecho de barra Tampa do console com haste de fixação e lingueta com travamento no interior do armário Fechos de palheta dupla Chapas de base partidas Placa de montagem
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 960 mm

# Recursos

Dimensões da placa de montagem 530 mm x 780 mm  
(L x A)

Profundidade superior 480 mm

Profundidade inferior 400 mm

Quantidade de portas 1

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 IP 55

Protection category NEMA NEMA 12

Material básico Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)

Dimensões Largura: 600 mm  
Altura: 960 mm  
Profundidade superior: 480 mm  
Profundidade inferior: 400 mm

Emb. 1 unid.

Peso líquido 47.85

Peso bruto 52

Número da tarifa alfandegária 94032080

EAN 4028177031319

ETIM 9 EC000784

ETIM 8 EC000784

ECLASS 8.0 27180504

# Aprovações

Aprovações TÜV  
UL + C-UL (listed)

Explicações Declaration of conformity  
Declaración de conformidad UK