

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.220

Aquecedor para armários

Estado: 13-12-2025 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3105.220 - Aquecedor para armários com ventilador

Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por corrosão e curtos-circuitos elétricos. Modelo com ventilador. Potência térmica entre 235 e 800 W.



Recursos

Cód. Ref.	SK 3105.220
Descrição do produto	Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por corrosão e curtos-circuitos elétricos.
Material	Alumínio anodizado
Escopo de fornecimento	Aquecedor PTC com ventilador Material de fixação
Potência térmica	Potência térmica com ventilador
Ventilador integrado	sim
Nota	Para a regulagem exata da temperatura no interior do armário, recomendamos a utilização de um termostato Para evitar a formação de água condensada nos módulos, recomendamos a utilização do higróstato para a regulagem da potência térmica A distribuição homogênea de calor em armários de grande porte é atingida pela instalação de diversos aquecedores de menor potência.

Recursos

Nota sobre o código de referência	Voltagens especiais sob consulta. Reservamo-nos o direito a alterações técnicas.
Potência térmica a 10 °C	400 W
Tensão nominal de serviço	110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensões	Largura: 142 mm Altura: 170 mm Profundidade: 101 mm
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 6 A
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Grau de proteção	II (isolamento)
Faixa de temperatura de serviço	-33 °C...65 °C
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.019
Peso bruto	1.031
Número da tarifa alfandegária	85162999
EAN	4028177599901
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710

Aprovações

Aprovações	UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK