


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3145.000

**Ventilador centrífugo para 482,6
mm (19")**

Estado: 11-01-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3145.000 - Ventilador centrífugo para 482,6 mm (19")

Vazão de ar de 320 m³/h

2 ventiladores centrífugos UA até uma passagem de ar de 320 m³/h. A emissão reduzida de ruídos de 52 dB permite também uma aplicação em ambiente de escritório.

Recursos

| | |
|------------------------------------|--|
| Cód. Ref. | SK 3145.000 |
| Descrição do produto | Em comparação aos demais modelos, os ventiladores centrífugos para montagem direta no nível de 19" se destacam especialmente por um fluxo de ar amplo, com nível de ruído favorável. |
| Cor | RAL 9005 |
| Escopo de fornecimento | Unidade com os cabos pré-instalados, pronta para instalação Elemento filtrante |
| Nº de rotações | 2245 rpm |
| Tensão nominal de serviço | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Potência nominal Pel | Com 50 Hz: 37 W Com 60 Hz: 46 W |
| Corrente nominal máx. | Com 50 Hz: 0,32 A |
| Dimensões | Largura: 482,6 mm Altura: 88 mm Profundidade: 158 mm |
| Nível de ruído | Com 50 Hz: 52 dB(A) Com 60 Hz: 62 dB(A) |
| Diferença máx. de pressão estática | 65 - 70 Pa |
| Faixa de temperatura de serviço | -10 °C...55 °C |
| Círculo interno com 50 Hz | 320 m ³ /h |
| Círculo interno com 60 Hz | 330 m ³ /h |
| Emb. | 1 unid. |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Peso líquido | 2.3 |
| Peso bruto | 2.388 |
| Número da tarifa alfandegária | 84145915 |
| EAN | 4028177037151 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Aprovações

Explicações Declaration of conformity