

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3303.130

# Condicionadores de ar para montagem lateral

Estado: 14-08-2025 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.130 - Condicionadores de ar para montagem lateral com controlador básico

Condicionadores de ar para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 4000 W, com controlador básico integrado em série, acabamento RiNano no condensador e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.



## Recursos

Cód. Ref.	SK 3303.130
Material	Chapa de aço
Escopo de fornecimento	Cabos pré-instalados, pronto para instalação Gabarito de furação Material de fixação
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511	Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 500 W Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 610 W Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 280 W Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 310 W
Tensão nominal de serviço	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 2,6 A Com 60 Hz: 2,6 A
Corrente de partida (máx.)	Com 50 Hz: 5,1 A Com 60 Hz: 6,4 A
Vazão de ar (circulação livre)	Circuito externo: 345 m <sup>3</sup> /h Circuito interno: 310 m <sup>3</sup> /h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35	Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4

# Recursos

Modelo	montagem lateral
Dimensões	Largura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidade: 210 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	Circuito externo: IP 34 Circuito interno: IP 54
Gás/agente refrigerante	Gás refrigerante: R134a Quantidade: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 Equivalente a CO2 (CO2e): 0,24 t
Regulagem da temperatura	Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço	20 °C...55 °C
Faixa de regulagem	30 °C...55 °C
Potência nominal Pel	Potência nominal L35 L35/50 Hz: 360 W Potência nominal L35 L35/60 Hz: 380 W Potência nominal L35 L50/50 Hz: 465 W Potência nominal L35 L50/60 Hz: 490 W
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 10 A
Emb.	1 unid.
EAN	4028177610453
ECLASS 8.0	27180704

# Aprovações

Certificados	EAC Ex
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK