

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.130

Condicionadores de ar para montagem lateral

Estado: 18-07-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.130 - Condicionadores de ar para montagem lateral com controlador básico

Condicionadores de ar para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 4000 W, com controlador básico integrado em série, acabamento RiNano no condensador e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.



Recursos

Cód. Ref.	SK 3305.130
Material	Chapa de aço
Escopo de fornecimento	Cabos pré-instalados, pronto para instalação Gabarito de furação Material de fixação
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511	Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1.500 W Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1.510 W Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 850 W Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1.020 W
Tensão nominal de serviço	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 5,6 A Com 60 Hz: 6,2 A
Corrente de partida (máx.)	Com 50 Hz: 22 A Com 60 Hz: 24 A
Vazão de ar (circulação livre)	Circuito externo: 900 m³/h Circuito interno: 800 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35	Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8

Recursos

Modelo	montagem lateral
Dimensões	Largura: 400 mm Altura: 950 mm Profundidade: 260 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	Circuito externo: IP 34 Circuito interno: IP 54
Gás/agente refrigerante	Gás refrigerante: R134a Quantidade: 0,6 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 Equivalente a CO2 (CO2e): 0,86 t
Regulagem da temperatura	Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço	20 °C...55 °C
Faixa de regulagem	30 °C...55 °C
Potência nominal Pel	Potência nominal L35 L35/50 Hz: 850 W Potência nominal L35 L35/60 Hz: 1.000 W Potência nominal L35 L50/50 Hz: 1.000 W Potência nominal L35 L50/60 Hz: 1.160 W
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 16...16 A
Emb.	1 unid.
EAN	4028177560208
ECLASS 8.0	27180704

Aprovações

Certificados	EAC
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK