


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.970

Transformador toroidal

Estado: 02-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.970 - Transformador toroidal Conexão primária, 115 V/400 V

Fonte de alimentação para os modelos de trocador de calor ar/água de 230 V para montagem lateral. Disponível com conexão primária de 115 V ou 400 V.

Recursos

Cód. Ref.	SK 3201.970
Descrição do produto	Fonte de alimentação para os modelos de trocador de calor ar/água de 230 V para montagem lateral. Disponível com conexão primária de 115 V ou 400 V.
Dados técnicos	Potência de 110 VA Tolerância de tensão de $\pm 10\%$ Conexão primária com 3500 mm de comprimento Conexão secundária com 1500 mm de comprimento Montagem em trilho de suporte de 35 mm segundo a norma EN 50 022
Escopo de fornecimento	Transformador toroidal Material de fixação
Emb.	1 unid.
Snap-mounting to support rails TS 35	sim
Adequado para o item com o código de referência	3363.X0X 3364.X0X 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700
Dimensões	Largura: 105 mm Altura: 123 mm Profundidade: 55 mm
Tensão nominal de serviço	115 V (primária), 1~, 50 Hz/60 Hz 230 V (secundária), 1~, 50 Hz/60 Hz

Recursos

Peso líquido	2,1 kg
Peso bruto	2,355 kg
Número da tarifa alfandegária	85043121
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Descrição do produto	#NV

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------
