

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3311.363**

**Unidade do condensador**

Estado: 13-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3311.363 - Unidade do condensador para LCP DX

As unidades de condensadores são necessárias para o funcionamento dos LCPs com expansão direta. Dependendo do modelo, as unidades possuem um condensador externo e ventilador ou um free colling adicional. A versão com free colling é necessária para a variante de combinação LCP DX/FC. As unidades são adequadas para montagem no teto e na lateral.

## Recursos

Cód. Ref.	SK 3311.363
Modelo	Condensador
Descrição do produto	A unidade do condensador é necessária para o funcionamento dos LCPs com expansão direta, sendo composta pelo condensador externo e dois ventiladores com rotações reguladas por pressão no circuito de refrigeração.
Material	Chapa de aço pintada
Superfície	Pintura eletrostática a pó, galvanizada
Cor	RAL 9003
Escopo de fornecimento	Aparelho básico Inclui material de montagem
Potência máxima de refrigeração	20 kW
Regulagem da temperatura	Ventilador com controle de velocidade
Gás/agente refrigerante	Gás refrigerante: R410A Agente refrigerante: -
Dimensões	Largura: 2.282 mm Altura: 480 mm Profundidade: 508 mm
Potência de refrigeração total/ quantidade de módulos de ventiladores	3
Tensão nominal de serviço	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Emb.	1 unid.

# Recursos

Peso líquido	65 kg
Peso bruto	113 kg
Número da tarifa alfandegária	84189910
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Descrição do produto	Condensador refrigerado a ar para LCP Rack/Inline DX, 20 kW, para montagem no teto/na lateral, alimentação de energia: 230 V, 1~, 50/60 Hz, LAP: 2282x510x480 mm, RAL 9003