


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.400

Filtro de saída Blue e+

Estado: 11-01-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3240.400 - Filtro de saída Blue e+ EMC

Em combinação com o respectivo ventilador com filtro, o filtro de saída tem a função de dissipar o calor gerado dentro dos armários, assegurar a ventilação dos armários e proteger os componentes sensíveis a temperaturas elevadas, o que ocorre pela entrada direta do ar ambiente, que precisa estar abaixo do nível permitido de temperatura interna do armário.



Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SK 3240.400 |
| Modelo | montagem lateral EMC |
| Vantagens | Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Filtros de saída Elemento filtrante EMC |
| Recorte para montagem | Largura do recorte: 224 mm Altura do recorte: 224 mm |
| Adequado para o item com o código de referência | SK 3240.8xx/3241.8xx |
| Dimensões | Largura: 255 mm Altura: 255 mm Profundidade: 45,2 mm |

Recursos

| | |
|--|--|
| Grau de proteção NEMA | Tipo 12 com filtro de fibra sintética Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 54 com filtro de fibra sintética IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0.4 |
| Peso bruto | 0.661 |
| Número da tarifa alfandegária | 39269097 |
| EAN | 4028177998346 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Aprovações

| | |
|------------|--|
| Aprovações | UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|------------|--|