Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.






SV 3431.020

Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 000

Estado: 14-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SV 3431.020 - Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 000







Recursos

Cód. Ref.	SV 3431.020
Material	Poliamida reforçada com fibra de vidro Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 Guias de contato: cobre banhado a prata
Cor	Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7001
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	60 mm
Saída dos condutores	Em cima
Tipo de ligação (elétrica)	Borne para quadro
Corrente nominal de serviço máxima	100 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Para tamanho NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis)

© Rittal 2025

Recursos

Dimensões	Largura: 53 mm Altura: 213 mm
Conexão de condutores cilíndricos	2,5 - 50 mm ²
Adequado para barras	Altura: 5, 10 mm
Qtd. de polos	3 polos
Round conductor cross-section	2,5 - 50 mm²
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.619
Peso bruto	0.64
Teor de cobre (kg / unidade)	0.15
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177628724
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3