


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3456.500

Borne de conexão de condutores

Estado: 24-06-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3456.500 - Borne de conexão de condutores

Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.

Recursos

Cód. Ref.	SV 3456.500
Descrição do produto	Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizada e passivada
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)	8 x 8 mm
Nota	No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Conexão de condutores cilíndricos	2,5 - 16 mm ²
Para barras com espessura	10 mm
Emb.	15 unid.
Peso líquido	0.405
Peso bruto	0.45
PCF/emb (cadle to gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	85369010
EAN	4028177042742
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

Aprovações

Aprovações

UR + C-UR (recognized)

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK