

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3302.310**

**Condicionador de ar TopTherm  
Blue e para montagem lateral**

Estado: 14-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3302.310 - Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral 0,3 - 4 kW

Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada. Disponíveis nas versões especiais “para montagem horizontal” e “modelo plano”.



## Recursos

Cód. Ref.	SK 3302.310
Modelo	montagem lateral Modelo para montagem horizontal
Descrição do produto	Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, com sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
Vantagens	Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável) Gabarito de furação Material de fixação
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511	Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 0,16 kW

# Recursos

Tensão nominal de serviço	115 V, 1~, 60 Hz
Corrente nominal máx.	Com 60 Hz: 4 A
Corrente de partida (máx.)	Com 60 Hz: 12 A
Vazão de ar (circulação livre)	Circuito externo: 300 m <sup>3</sup> /h Circuito interno: 300 m <sup>3</sup> /h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35	Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Modelo	montagem lateral
Forma especial	Modelo para montagem horizontal
Dimensões	Largura: 525 mm Altura: 340 mm Profundidade: 153 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	Circuito externo: IP 34 Circuito interno: IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Gás/agente refrigerante	Gás refrigerante: R-513A Quantidade: 0,18 kg Global Warming Potential (GWP): 631 Equivalente a CO <sub>2</sub> (CO <sub>2</sub> e): 0,11 t
Regulagem da temperatura	Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço	10 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-40 °C...70 °C
Faixa de regulagem	30 °C...55 °C
Potência nominal Pel	Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,37 kW
Pressão permitida para operação (p máx.)	25 bar
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 10 A
Emb.	1 unid.
Peso líquido	15,2 kg

# Recursos

---

Peso bruto	16 kg
Número da tarifa alfandegária	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Descrição do produto	SK RTT MINI REFRIG. MURAL

---

# Aprovações

---

Aprovações	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity Declaration of conformity - F-gas regulation Declaración de conformidad UK

---