


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.418

## Centro de corte Secarex AC 18

Estado: 07-02-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))

# AS 4050.418 - Centro de corte Secarex AC 18

Centro de corte Secarex AC 18 parcialmente automatizado para cortar canaletas de cabos, tampas de canaletas de cabos e trilhos de suporte com agilidade, precisão e ergonomia.



## Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.418
Modelo	Moderna solução de manuseio com monitor de 18,5", computador industrial com processador i3 e teclado com trackball Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
Descrição do produto	Corte semiautomatizado de canaletas de cabos, tampas de canaletas de cabos e trilhos de suporte, especialmente para a produção de peças individuais ou fabricação de pequenas séries. O centro de corte Secarex AC 18 pode ser opcionalmente equipado com um sistema de gavetas no lado esquerdo e/ou com um sistema de armazenamento no lado direito. Se, além do molde padrão, tiverem que ser processados outros trilhos de suporte, é possível solicitar opcionalmente o sistema de troca (4050.491).
Vantagens	Processamento rápido, exato e confiável Manuseio simples e fácil Operação fácil e segura Redução dos custos de refugo graças à otimização do corte Economia considerável de tempo em comparação ao corte manual Cortes de alta precisão com ferramentas de alto desempenho sem deixar resíduos Movimentação automática do batente na operação de corte O corte pode ser controlado pelo visor Cinco tamanhos de trilhos DIN em uma correda
Escopo de fornecimento	Secarex AC 18 Impressora de etiquetas Unidade de comando

# Recursos

Material trabalhável	Aço Alumínio Cobre Plástico
Opções da máquina	Sistema de gavetas 4050.441 Sistema de armazenamento 4050.442
Segurança	Operação segura utilizando ambas as mãos
Interfaces	Ligaçāo a diferentes sistemas CAD Importaçāo de dados de Eplan Pro Panel Programaçāo da produçāo Perforex
Nota	Reservamo-nos o direito a alteraçāes t�cnicas
Superf�cie	Largura: 4.010 mm Altura: 1.785 mm Profundidade: 870 mm
Conex�o para ar comprimido	6 bar
Altura m�xima process�vel da canaleta de cabos	100 mm
Largura m�xima process�vel da canaleta de cabos	125 mm
Largura m�nima process�vel da canaleta de cabos	15 mm
Voltagem de controle (DC)	24 V
Pot�ncia nominal	1,5 kW
Fus�vel de prote�o pr�via	Disjuntor/fus�vel: 16 A
Tens�o nominal de servi�o	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tipo de trilhos de suporte	Trilhos com perfil em C 30/15 (segundo a norma EN 60 715) Trilhos de cobertura NS 15 (segundo a norma EN 60 715) Trilhos de cobertura NS 35/15 (segundo a norma EN 60 715) Trilhos de cobertura NS 35/7,5 (segundo a norma EN 60 715) Trilhos de energia NLS-CU 3/10
Para laterais com espessura (m�x.)	2,5 mm

# Recursos

---

Emb.	1 unid.
Peso líquido	515
Peso bruto	590
Número da tarifa alfandegária	84623290
EAN	4028177937031
ECLASS 8.0	36629090

---