

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.454

## Máquina de crimpagem R8 E

Estado: 10-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.454 - Máquina de crimpagem R8 E

Máquina de decapagem e crimpagem com acionamento elétrico para rolo de terminais em fita.



## Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.454
Modelo	Display touch screen
Descrição do produto	Máquina de decapagem e crimpagem com acionamento elétrico para rolo de terminais em fita.
Vantagens	Manuseio simples e fácil Ajuste rápido Versatilidade na aplicação na área de produção Troca rápida de consumíveis
Dados técnicos	Seção transversal entre 0,5 e 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 - 14) Extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.) Comprimento para inserção de 40 mm (1,57 pol.)
Nota	Crimp com forma trapezoidal padrão – outros modelos sob consulta
Dimensões	Largura: 288 mm Altura: 230 mm Profundidade: 345 mm
Tensão nominal de serviço	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência aparente	100 VA
Fixação	Crimp trapezoidal
Tempo de ciclo	1,8 s
Emb.	1 unid.

# Recursos

---

Peso líquido	16 kg
Peso bruto	16 kg
Número da tarifa alfandegária	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Descrição do produto	AS Crimp Machine R 8E, 0,5-2,5mm <sup>2</sup>

---