

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.456

## Máquina de crimpagem RC

Estado: 05-07-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.456 - Máquina de crimpagem RC

Máquina de crimpagem eletropneumática com cinco magazines para o processamento de terminais isolados com diferentes diâmetros em rolo.



## Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.456
Modelo	Display touch screen Seleção do diâmetro dos condutores no touch screen Suporte para, no máximo, 23.000 terminais
Descrição do produto	
Vantagens	Manuseio simples e fácil Mais segurança e rapidez no processamento de terminais isolados de cabos A troca automática das ferramentas elimina o tempo de preparo Montagem simples e rápida Sem necessidade de trocar os terminais, já que existem 5 rolos paralelos disponíveis
Dados técnicos	Seção transversal entre 0,5 e 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 - 14) Extensão de crimpagem de 8 e 10 mm Comprimento para inserção de 27 mm (1,06 pol.)
Nota	Crimp com forma trapezoidal padrão – outros modelos sob consulta
Dimensões	Largura: 335 mm Altura: 565 mm Profundidade: 485 mm
Conexão para ar comprimido	5,5 bar
Tensão nominal de serviço	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

# Recursos

Potência aparente	16 VA
Fixação	Crimp trapezoidal
Tempo de ciclo	2 s
Emb.	1 unid.
Peso líquido	24,8 kg
Peso bruto	25,4 kg
Número da tarifa alfandegária	84624900
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Descrição do produto	RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules