### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## AS 4055.120 Punção redondo com divisão

Estado: 04-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# AS 4055.120 - Punção redondo com divisão para aço inoxidável, com três divisões

Para fazer recortes redondos.

#### Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.120
Modelo	Com divisão tripla
Descrição do produto	Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento	Matriz Punção
Material trabalhável	Aço inoxidável
Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável	2 mm
Punção com Ø	20,4 mm
Para roscas	M20
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Parafuso tensor (Ø x C)	11,1 x 60 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø	11,1 mm 19 cm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.077
Peso bruto	0.098
Número da tarifa alfandegária	82073010
EAN	4028177808003
ETIM 9	EC000156

© Rittal 2025

### Recursos

ETIM 8	EC000156	
ECLASS 8.0	21049047	

© Rittal 2025 3