


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.232 Punção redondo

Estado: 01-07-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.232 - Punção redondo para chapa de aço

Para fazer recortes redondos.

## Recursos

|   |   |
|---|---|
| Cód. Ref.   | AS 4055.232   |
| Modelo  | Com 3 pontas de corte   |
| Escopo de fornecimento                                | Matriz<br>Punção<br>Parafuso tensor sem rolamento   |
| Material trabalhável                                  | Chapa de aço  |
| Espessura máxima processável de peças de chapa de aço | 2 mm  |
| Punção com Ø  | 32,5 mm   |
| Para roscas   | M32   |
| Nota  | Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento<br>Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável |
| Suitable for hydraulic bolt order number              | 4055.661  |
| Parafuso tensor (Ø x C)                               | 9,5 x 50 mm   |
| Parafuso tensor hidráulico Ø                          | 9,5 mm<br>19 mm   |
| Emb.  | 1 unid.   |
| Peso líquido  | 0,219 kg  |
| Peso bruto  | 0,242 kg  |
| Número da tarifa alfandegária                         | 82073010  |
| ETIM 9  | EC000156  |
| ETIM 8  | EC000156  |
| ECLASS 8.0  | 21049047  |

# Recursos

---

Descrição do produto

AS Cortante Redondo M33 chapa de aço