## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.







# AS 4055.240 Punção redondo

Estado: 11-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



## AS 4055.240 - Punção redondo para chapa de aço

Para fazer recortes redondos.

#### Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.240
Modelo	Com 3 pontas de corte
Escopo de fornecimento	Matriz Punção Parafuso tensor sem rolamento
Material trabalhável	Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	3 mm
Punção com Ø	40,5 mm
Para roscas	M40
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Parafuso tensor (Ø x C)	19 x 55 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø	19 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.522
Peso bruto	0.554
Número da tarifa alfandegária	82073010
EAN	4028177808300
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

© Rittal 2025

### Recursos

ECLASS 8.0

21049047

© Rittal 2025 3