

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.250 Punção redondo

Estado: 14-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.250 - Punção redondo para chapa de aço

Para fazer recortes redondos.

## Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.250
Modelo	Com 3 pontas de corte
Descrição do produto	Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento	Matriz Punção Parafuso tensor sem rolamento
Material trabalhável	Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	3 mm
Punção com Ø	50,5 mm
Para roscas	M50
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Parafuso tensor (Ø x C)	19 x 75 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø	19 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,823 kg
Peso bruto	0,897 kg
Número da tarifa alfandegária	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Recursos

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Descrição do produto

AS Cortante Redondo M50 chapa de aço