


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.525

Punção redondo com divisão

Estado: 18-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.525 - Punção redondo com divisão para chapa de aço, com três divisões

Para fazer recortes redondos.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.525
Modelo	Com divisão tripla
Descrição do produto	
Escopo de fornecimento	Matriz Punção
Material trabalhável	Chapa de aço
Espessura máxima processável de peças de chapa de aço	2 mm
Punção com Ø	25,4 mm
Para roscas	M25
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento Outras medidas, vide punção redondo com divisão em aço inoxidável
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Parafuso tensor (Ø x C)	9,5 x 50 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø	9,5 mm 19 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,112 kg
Peso bruto	0,133 kg
Número da tarifa alfandegária	82073010
ETIM 9	EC000156

Recursos

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Descrição do produto	AS Cortante redondo M25
