## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3328.640

## Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral

Estado: 01-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# SK 3328.640 - Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral 0,3 - 4 kW

Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada. Disponíveis nas versões especiais "para montagem horizontal" e "modelo plano".



#### Recursos

Cód. Ref.	SK 3328.640
Modelo	montagem lateral
Descrição do produto	Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, com sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
Vantagens	Integração com a interface loT usando o adaptador loT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
Material	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Cor	RAL 9007
Escopo de fornecimento	Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável) Gabarito de furação Material de fixação Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada

© Rittal 2025 2

## Recursos

Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511	Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 2,05 kW Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 2,25 kW Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1,35 kW Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1,5 kW
Tensão nominal de serviço	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 2,2 A Com 60 Hz: 2,4 A
Corrente de partida (máx.)	Com 50 Hz: 4,8 A Com 60 Hz: 5,5 A
Vazão de ar (circulação livre)	Circuito externo: 900 m³/h Circuito interno: 900 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35	Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,25 Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95
Modelo	montagem lateral
Dimensões	Largura: 400 mm Altura: 1.580 mm Profundidade: 295 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	Circuito externo: IP 34 Circuito interno: IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Gás/agente refrigerante	Gás refrigerante: R-513A Quantidade: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 631 Equivalente a CO2 (CO2e): 0,6 t
Regulagem da temperatura	Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço	10 °C55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-40 °C70 °C

© Rittal 2025 3

### Recursos

Potência nominal Pel	Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
	Potência nominal L35 L35/60 Hz: 1,15 kW
	Potência nominal L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
	Potência nominal L35 L50/60 Hz: 1,3 kW
Pressão permitida para operação (p máx.)	28 bar
Fusível de proteção prévia	Disjuntor do motor: 6,310 A
Emb.	1 unid.
Peso líquido	65.55
Peso bruto	69
Número da tarifa alfandegária	84158200
EAN	4028177379824
E-Number Sweden	E3404561
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

## Aprovações

Aprovações	30 - KC Korea
	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Certificados	EAC
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025