
## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 4945.000 Trilhos com perfil em C 30/15

Estado: 16-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# SZ 4945.000 - Trilhos com perfil em C 30/15 segundo a norma EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Para a montagem diretamente no perfil horizontal ou vertical do armário utilizando elementos de fixação adicionais.





#### Recursos

Cód. Ref.	SZ 4945.000
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Comprimento	755 mm
Instalações possíveis	No nível de montagem interno no perfil do armário VX  No perfil vertical de armários TS e VX SE com porca de encaixe TS 8800.808 ou trilho adaptador para compatibilidade VX  No perfil horizontal de armários VX SE, na largura, em cima e embaixo  No perfil horizontal do armário VX SE embaixo na profundidade (sem placa de montagem) e em cima utilizando porcas de encaixe 8800.808  No perfil horizontal do armário TS  Na largura ou profundidade da AX tripartida. Dependendo da situação de montagem, o trilho precisa ser cortado na medida desejada.
Opções de montagem na base soleira VX	Em bases soleiras com 800 mm de largura, nos acabamentos, em combinação com a peça distanciadora/de suporte
Opções de montagem na base soleira AX	Em bases soleiras com 800 mm de largura, em combinação com parafusos de aço torx

© Rittal 2025

2

### Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: VX
	TS
	Caixa AX tripartida para fixação na parede
	Adequado para largura/profundidade: 800 mm
Adequado para	Sistema de base soleira AX
	Sistema de base soleira VX
Emb.	6 unid.
Peso líquido	3
Peso bruto	3.21
PCF/emb (cadle to gate)	12,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177114616
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602

© Rittal 2025 3