

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.270

# Lateral retentora inteiriça e encaixável

Estado: 02-06-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.270 - Lateral retentora inteiriça e encaixável para VX IT

Lateral retentora para VX IT. Para ser montada suspensa entre dois racks VX IT.



## Recursos

Cód. Ref.	VX 5301.270
Descrição do produto	Para ser montada suspensa entre dois armários modulares. Contendo, respectivamente, um orifício com Ø 40 mm no canto direito e esquerdo para passagem de cabos, tubulações, etc. Esses furos podem ser fechados com os acabamentos inclusos no fornecimento.
Vantagens	Encaixe simples e fácil
Material	Chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento	Lateral retentora 2 acabamentos
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Altura: = 2.000 mm Profundidade: = 1.000 mm
Indicação de montagem	É necessária uma fresta de 3 mm para inserir a lateral retentora
Nota	Utilizar conexão para montagem modular externa de 3 mm Não pode ser utilizada juntamente com vedações para montagem modular As vedações existentes têm que ser eventualmente removidas antes da montagem

# Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20 (com os acabamentos montados)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	27 kg
Peso bruto	27,5 kg
PCF/emb (cadle to gate)	104,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Descrição do produto	Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, zinc-plated