


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.561

Porta inteiriça em chapa de aço
ventilada

Estado: 25-01-2026 (Fonte: [ittel.com/pt-pt](https://www.ittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.561 - Porta inteiriça em chapa de aço ventilada para VX IT

Para substituir portas já instaladas. A área da superfície ventilada é em torno de 85%.



Recursos

Cód. Ref.	DK 5301.561
Descrição do produto	Para substituir portas já instaladas. A superfície livre da parte perfurada é em torno de 85%.
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	Porta: RAL 7035 Fecho Comfort VX: RAL 9005
Escopo de fornecimento	Porta com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E 3 dobradiças de 130° embutidas Inclui material de fixação
Indicação de montagem	Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°

Recursos

Nota	Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 165° Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 110°
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Largura: = 600 mm Altura: = 2.000 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	12.2
Peso bruto	13.2
PCF/emb (cadle to gate)	50,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
EAN	4028177955103
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204