
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





Estado: 07-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

DK 5301.571 - Porta inteiriça em chapa de aço ventilada para VX IT

Para substituir portas já instaladas. A área da superfície ventilada é em torno de 85%.



Recursos

Cód. Ref.	DK 5301.571
Descrição do produto	Para substituir portas já instaladas. A superfície livre da parte perfurada é em torno de 85%.
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	Porta: RAL 7035 Fecho Comfort VX: RAL 9005
Escopo de fornecimento	Porta com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E 3 dobradiças de 130° embutidas Inclui material de fixação
Indicação de montagem	Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°

© Rittal 2025

Recursos

Nota	Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 165°
	Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 110°
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT
	Largura: = 800 mm
	Altura: = 2.000 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	13.4
Peso bruto	14.4
PCF/emb (cadle to gate)	54,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177955110
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3