Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3366.540

Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral

Estado: 03-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SK 3366.540 - Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral 0,3 - 4 kW

Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada. Disponíveis nas versões especiais "para montagem horizontal" e "modelo plano".

Recursos

Cód. Ref.	SK 3366.540
Modelo	montagem lateral
Descrição do produto	Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, com sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
Vantagens	Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável) Gabarito de furação Material de fixação Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada Material de fixação para "montagem interna"
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511	Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1,6 kW Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1,08 kW Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1,18 kW
Tensão nominal de serviço	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz

© Rittal 2025 2

Recursos

Nota sobre o código de referência	No caso de montagem externa do condicionador de ar, é possível utilizar o quadro 3377.000 incluindo o material de fixação, que dá um acabamento visual perfeito ao aparelho.
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 2,7 A Com 60 Hz: 2,9 A
Corrente de partida (máx.)	Com 50 Hz: 8 A Com 60 Hz: 8,8 A
Vazão de ar (circulação livre)	Circuito externo: 910 m³/h Circuito interno: 860 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35	Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9 Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
Modelo	montagem lateral
Forma especial	Modelo plano
Dimensões	Largura: 435 mm Altura: 1.590 mm Profundidade: 205 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	Circuito externo: IP 34 Circuito interno: IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Gás/agente refrigerante	Gás refrigerante: R-513A Quantidade: 0,7 kg Global Warming Potential (GWP): 631 Equivalente a CO2 (CO2e): 1 t
Regulagem da temperatura	Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço	10 °C55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-40 °C70 °C
Faixa de regulagem	20 °C55 °C
Potência nominal Pel	Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,9 kW Potência nominal L35 L35/60 Hz: 1,05 kW Potência nominal L35 L50/50 Hz: 1,08 kW Potência nominal L35 L50/60 Hz: 1,25 kW

© Rittal 2025 3

Recursos

Pressão permitida para operação (p máx.)	28 bar
Fusível de proteção prévia	Disjuntor do motor: 6,310 A
Emb.	1 unid.
Peso líquido	62.7
Peso bruto	66
Número da tarifa alfandegária	84158200
EAN	4028177429727
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Aprovações

Certificados	EAC
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025