Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3374.100 Trocadores de calor ar-água

Estado: 14-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SK 3374.100 - Trocadores de calor ar-água montagem lateral

Classes de potência de 375 a 5.000 W. Para aplicação em ambientes exigentes. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou para embutir totalmente.

Recursos

| Cód. Ref. | SK 3374.100 |
|--|--|
| Modelo | montagem lateral Peças em contato com a água em cobre/latão (Cu/CuZn) |
| Descrição do produto | Para aplicação em ambientes exigentes e faixas de temperatura até +70 °C. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou embutir totalmente. |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Cabos pré-instalados, pronto para instalação Gabarito de furação Material de vedação e material de fixação |
| Potência de refrigeração total | L 35 W 10 com 400 l/h: 3 kW |
| Tensão nominal de serviço | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Potência nominal Pel | Com 50 Hz: 169 W Com 60 Hz: 232 W |
| Corrente nominal máx. | Com 50 Hz: 0,76 A Com 60 Hz: 1,01 A |
| Pressão permitida para operação (p máx.) | 1 - 10 bar |
| Tempo de funcionamento | 100 % |
| Agente refrigerante | Água (as especificações podem ser encontradas na Internet) |
| Temperatura de entrada da água | 1 °C30 °C |

© Rittal 2025 2

Recursos

| Conexões de água | Bucha de mangueira de ½" |
|---------------------------------|--|
| | Rosca externa G ¾" |
| Regulagem da temperatura | Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C) |
| Faixa de temperatura de serviço | 1 °C70 °C |
| Nota | Válvula de retenção integrada no modelo com controlador e- |
| | Comfort |
| Dimensões | Largura: 400 mm |
| | Altura: 950 mm |
| | Profundidade: 145 mm |
| Fusível de proteção prévia | Disjuntor/fusível: 4 A |
| Faixa de regulagem | 20 °C55 °C |
| Grau de proteção IP segundo a | IP 55 |
| norma EN 60 529 | |
| Protection category NEMA | UL Type 1 |
| | UL Type 3R |
| | UL Type 12 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 23.043 |
| Peso bruto | 24.256 |
| Número da tarifa alfandegária | 84158300 |
| EAN | 4028177495692 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| | |

Aprovações

© Rittal 2025 3

Aprovações

| Aprovações | CSA |
|-------------|---------------------------|
| | 30 - KC Korea |
| | UL + C-UL - FTTA |
| | UR + C-UR (recognized) |
| Explicações | Declaration of conformity |

© Rittal 2025