


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.044

Guia para fixação de cabos com profundidade variável

Estado: 22-01-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.044 - Guia para fixação de cabos com profundidade variável para VX IT, TE

Para VX IT e TE. Possibilita a adaptação flexível de sua extensão à respectiva distância de fixação entre os dois níveis de montagem de 19".

Recursos

Cód. Ref.	DK 5302.044
Vantagens	O fato de os trilhos permitirem uma profundidade variável possibilita a adaptação flexível de sua extensão à respectiva distância de fixação entre os dois níveis de montagem de 19".
Aplicações	Para o gerenciamento de cabos no quadro do armário e para alívio da tração dos cabos instalados, que podem ser fixados nas guias para fixação através de abraçadeiras plásticas ou fitas de velcro. As guias para fixação de cabos podem ser encaixadas na horizontal diretamente na parte de trás de um nível de montagem de 19" ou na profundidade do armário entre dois níveis de montagem. Apertando os parafusos, a estrutura torna-se completamente estável.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui acessórios de fixação
Distância entre os níveis	350 - 550 mm
Nota	Medida de fixação + 170 mm = distância entre os níveis de 19" no caso do VX IT Standard Medida de fixação + 175 mm = distância entre os níveis de 19" no caso do VX IT Dynamic
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.67
Peso bruto	0.687
PCF/emb (cadle to gate)	2,6 kg CO ₂ eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente

Recursos

Número da tarifa alfandegária 73269098

EAN 4028177952690

ETIM 9 EC000322

ECLASS 8.0 27400604