

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3458.500**

**Borne de conexão de condutores**

Estado: 02-02-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3458.500 - Borne de conexão de condutores

Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.

## Recursos

Cód. Ref.	SV 3458.500
Descrição do produto	Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizada e passivada
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)	16,5 x 15 mm
Nota	No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Conexão de condutores cilíndricos	35 - 70 mm <sup>2</sup>
Para barras com espessura	10 mm
Emb.	15 unid.
Peso líquido	1.65
Peso bruto	1.679
PCF/emb (cadle to gate)	6,3 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	85369010
EAN	4028177042766
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

# Aprovações

---

Aprovações	UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK