

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5501.835**

**Chapas condutoras de ar para trilhos perfilados de 19" TS IT**

Estado: 21-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.835 - Chapas condutoras de ar para trilhos perfilados de 19" TS IT

Para separação das áreas frias e quentes dentro do armário com contenção de corredor ou ao utilizar um sistema LCP.



## Recursos

|                        |   |
|------------------------|---|
| Cód. Ref.              | DK 5501.835   |
| Descrição do produto   | Com régua de escova em todo o contorno para permitir o isolamento sem sobreposição no caso de instalação de sistemas de barramento no nível externo de montagem.      |
| Aplicações             | Para a separação dos compartimentos frios/quentes no interior de um armário no caso de instalação em corredor fechado ou aplicação de um sistema LCP.                 |
| Material               | Chapa de aço<br>Painel cego: poliéster, UL 94-HB, sem halogênio<br>Régua de escova: plástico, UL 94-HB  |
| Superfície             | Com pintura   |
| Cor                    | RAL 9005  |
| Escopo de fornecimento | 2 acabamentos verticais<br>2 acabamentos horizontais<br>4 réguas de escova<br>4 pedaços de poliuretano celular<br>Inclui material de fixação<br>6 painéis cegos, 1 UA |

# Recursos

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Indicação de montagem         | Os acabamentos verticais com régua de escova podem ser montados para isolamento nos trilhos perfilados de 19" dianteiros e traseiros.<br>Os acabamentos horizontais com régua de escova somente podem ser montados nos trilhos perfilados de 19" dianteiros. |
| Adequado para                 | Largura: 800 mm<br>Altura: 2.200 mm  |
| Emb.                          | 1 unid.  |
| Peso líquido                  | 8,74 kg  |
| Peso bruto                    | 9,2 kg   |
| Número da tarifa alfandegária | 56090000   |
| ETIM 9                        | EC000331   |
| ECLASS 8.0                    | 27189272   |
| Descrição do produto          | CHAPA CONDUTORA DE AR 800X2200 RAL 9005  |