

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 5503.025

## Módulo de ventiladores

Estado: 13-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 5503.025 - Módulo de ventiladores para VX IT, TS IT

Para ventilação ativa. A unidade também pode ser opcionalmente ampliada com ventiladores adicionais. Tecnologia de conexão fácil e regulagem de rotações com eficiência energética.



## Recursos

Cód. Ref.	SK 5503.025
Modelo	Sem chapa de teto
Descrição do produto	Para ventilação ativa. A unidade também pode ser opcionalmente ampliada com ventiladores adicionais.
Vantagens	Tecnologia de conexão fácil com tomada IEC C13 Regulagem de rotações com eficiência energética e curva característica predefinida Aprovações internacionais e capacidade de funcionar com diferentes voltagens para aplicação no mundo inteiro
Material	Chapa de aço pintada
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	1 unidade de ventilação 2 ventiladores Cabos pré-instalados, pronto para instalação Inclui material de fixação Breve manual de instalação e instruções
Vazão de ar (no ponto de operação)	280 m <sup>3</sup> /h
Tensão nominal de serviço	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.	Com 50 Hz: 0,7 A Com 60 Hz: 0,69 A

# Recursos

Dimensões	Largura: 550 mm Altura: 42 mm Profundidade: 340 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Nº de rotações	100 %
Fusível de proteção prévia	Disjuntor/fusível: 10 A
Instalações possíveis	No VX IT com L x P (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 No TS IT com L x P (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Nota	Redução da vazão indicada de ar para 280 m³/h com 25 Pa de contrapressão
Nível de ruído (no ponto de operação)	46 dB(A)
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT TS IT
Faixa de temperatura de serviço	5 °C...55 °C
Potência nominal	42,5 W
Emb.	1 unid.
Peso líquido	3,62 kg
Peso bruto	3,62 kg
Número da tarifa alfandegária	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Descrição do produto	SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005

# Aprovações

# Aprovações

---

Aprovações

UL  
UL + C-UL (listed)

---

Explicações

Declaration of conformity  
Declaración de conformidad UK