# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 5503.110 Rack para redes/servidores TS IT

Estado: 12-07-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# DK 5503.110 - Rack para redes/servidores TS IT com porta ventilada, com trilhos perfilados de 19"

TS IT, ventilado, para climatização da sala. Montagem interna de 19" com trilhos perfilados de 19" com profundidade variável para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas.

#### Recursos

Cód. Ref.	DK 5503.110
Material	Chapa de aço Alumínio
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Instalações internas: pintura eletroforética por imersão Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
General colour	RAL 7035
Cor	Quadro do armário e partes planas: RAL 7035 Instalações internas e grade dianteira para ventilação: RAL 9005

© Rittal 2025 2

## Recursos

Escopo de fornecimento	Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto Porta dianteira em chapa de aço e alumínio, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%), dobradiças de 180° Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E Dois perfis de fixação variáveis de 482,6 mm (19″) na frente e atrás, montados nas treliças de profundidade com dispositivos de fixação rápida Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte. Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de aterramento (inclusa) 12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos) 50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos) Palete IPPC Chapa de teto multipartida e removível, com entrada lateral de cabos na profundidade e recorte coberto para chapa de ventilação Porta traseira em chapa de aço, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%), dobradiças de 180°
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 1.200 mm Profundidade: 800 mm
Unidades de altura	24 UA
Unidades de altura	24 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente	147 mm / 105 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)	545 mm
Design doors	ventilado
Modelo do(s) nível(eis) de 19"	Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")
Capacidade de carga	15 000 N
Nota	Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
	porta podora arvergii na ortuação dopodinou do apinoução

© Rittal 2025 3

### Recursos

Emb.	1 unid.
Peso líquido	58
Peso bruto	60
EAN	4028177702776
E-Number Sweden	E7239829
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Certificados	Superfície
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025