

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.435

Cortador de canaletas de cabos MC125

Estado: 15-02-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](https://www.ittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.435 - Cortador de canaletas de cabos MC125

Para o corte manual de canaletas de cabos, com batente do comprimento ajustável para o material a ser processado. Superfície de apoio anodizada com escala em milímetros e polegadas impressa a laser. Segurança no processamento pela proteção integrada dos dedos. Previsto para montagem em uma bancada.



Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.435
Descrição do produto	Para o corte manual de canaletas de cabos, com batente ajustável do comprimento para o material a ser processado. Superfície de apoio anodizada com escala em milímetros e polegadas impressa a laser. Segurança no processamento pela proteção integrada dos dedos. Previsto para montagem em uma bancada.
Vantagens	Possibilita cortar manualmente canaletas de cabos a custos reduzidos Maior facilidade para cortar canaletas de cabos do que serrando manualmente
Superfície	Largura: 1.332 mm Altura: 798 mm Profundidade: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm

Recursos

Machinable wall thickness of cable ducts (max.) 2,5 mm

Largura máxima processável da canaleta de cabos 125 mm

Material trabalhável Plástico

Emb. 1 unid.

Peso líquido 14.3

Peso bruto 15.43

Número da tarifa alfandegária 84778095

EAN 4028177930933

ETIM 9 EC002778

ETIM 8 EC002778

ECLASS 8.0 17139290