# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4050.435 Cortador de canaletas de cabos MC125

Estado: 14-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



### AS 4050.435 - Cortador de canaletas de cabos MC125

Para o corte manual de canaletas de cabos, com batente do comprimento ajustável para o material a ser processado. Superfície de apoio anodizada com escala em milímetros e polegadas impressa a laser. Segurança no processamento pela proteção integrada dos dedos. Previsto para montagem em uma bancada.







### Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.435
Descrição do produto	Para o corte manual de canaletas de cabos, com batente ajustável do comprimento para o material a ser processado. Superfície de apoio anodizada com escala em milímetros e polegadas impressa a laser. Segurança no processamento pela proteção integrada dos dedos. Previsto para montagem em uma bancada.
Vantagens	Possibilita cortar manualmente canaletas de cabos a custos reduzidos Maior facilidade para cortar canaletas de cabos do que serrando manualmente
Superfície	Largura: 1.332 mm Altura: 798 mm Profundidade: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm

© Rittal 2025 2

## Recursos

Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 mm
Largura máxima processável da canaleta de cabos	125 mm
Material trabalhável	Plástico
Emb.	1 unid.
Peso líquido	14.3
Peso bruto	15.43
Número da tarifa alfandegária	84778095
EAN	4028177930933
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290

© Rittal 2025 3