


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.450

Máquina de corte C8

Estado: 19-07-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.450 - Máquina de corte C8

Máquina semiautomatizada para cortar condutores no comprimento predefinido.

Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.450
Modelo	Com painel de controle
Descrição do produto	Máquina semiautomatizada para cortar condutores no comprimento predefinido.
Vantagens	Manuseio simples e fácil Facilidade na introdução dos condutores Facilidade na abertura dos rolos de avanço Compatível com PC
Dados técnicos	Condutor individual com fio fino de 0,08 - 10 mm ² (AWG 28 - 8) Condutor individual sólido de 0,08 - 2,5 mm ² (AWG 28 - 14) Para cabos com extensão de 1 a 99999 mm Velocidade de avanço de 0 a 1,5 m/s Controle da força de pressão dos rolos de avanço Acionamento de corrente contínua servoassistido
Escopo de fornecimento	Máquina de corte C8 Software em CD-ROM Cabo de ligação com conector
Tensão nominal de serviço	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência aparente	120 VA
Dimensões da máquina	Largura: 380 mm Altura: 470 mm Profundidade: 360 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	24
Peso bruto	24
Número da tarifa alfandegária	84798997
EAN	4028177804845

Recursos

ECLASS 8.0

36600890