

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.452

## Máquina de crimpagem L8

Estado: 10-02-2026 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.452 - Máquina de crimpagem L8

Máquina de decapagem e crimpagem com acionamento eletropneumático para terminais isolados a granel.

## Recursos

Cód. Ref.	AS 4050.452
Modelo	Display touch screen
Descrição do produto	Máquina de decapagem e crimpagem com acionamento eletropneumático para terminais isolados a granel.
Vantagens	<p>Manuseio simples e fácil</p> <p>Mais segurança e rapidez no processamento de terminais isolados de cabos</p> <p>A troca automática das ferramentas elimina o tempo de preparo</p> <p>Possibilidade de processamento de condutores especiais</p> <p>Montagem simples e rápida</p> <p>Detecção automática dos diâmetros</p>
Dados técnicos	<p>Área de crimpagem de 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 14)</p> <p>Extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.)</p> <p>Comprimento para inserção de 35 mm (1,378 pol.)</p> <p>Possibilidade de processamento de terminais com luva de plástico com tamanho especial</p>
Escopo de fornecimento	<p>Máquina de crimpagem L8</p> <p>1 alimentador vibratório de 0,5 – 1,5 mm<sup>2</sup></p> <p>1 alimentador vibratório de 1,5 – 2,5 mm<sup>2</sup></p>
Nota	Crimp com forma trapezoidal padrão – outros modelos sob consulta
Dimensões	<p>Largura: 390 mm</p> <p>Altura: 460 mm</p> <p>Profundidade: 330 mm</p>
Conexão para ar comprimido	5,5 bar
Tensão nominal de serviço	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência aparente	110 VA

# Recursos

Fixação	Crimp trapezoidal
Tempo de ciclo	1,5 s
Emb.	1 unid.
Peso líquido	34.6
Peso bruto	34.67
Número da tarifa alfandegária	84798997
EAN	4028177804869
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890