


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.116

Punção redondo com divisão

Estado: 09-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.116 - Punção redondo com divisão para aço inoxidável, com três divisões

Para fazer recortes redondos.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | AS 4055.116 |
| Modelo | Com divisão tripla |
| Descrição do produto | Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica. |
| Escopo de fornecimento | Matriz Punção |
| Material trabalhável | Aço inoxidável |
| Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável | 2 mm |
| Punção com Ø | 16,2 mm |
| Para roscas | M16 |
| Nota | Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.665 |
| Parafuso tensor (Ø x C) | 11,1 x 60 mm |
| Parafuso tensor hidráulico Ø | 11,1 mm 19 cm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0,043 kg |
| Peso bruto | 0,059 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |

Recursos

ECLASS 8.0

21049047

Descrição do produto

AS Cortante redondo M16 para aço inox