

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.125**

**Punção redondo com divisão**

Estado: 30-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.125 - Punção redondo com divisão para aço inoxidável, com três divisões

Para fazer recortes redondos.

## Recursos

Cód. Ref.	AS 4055.125
Modelo	Com divisão tripla
Descrição do produto	Para fazer recortes redondos. O conjunto de perfuração é utilizado com chave ou puncionadeira hidráulica.
Escopo de fornecimento	Matriz Punção
Material trabalhável	Aço inoxidável
Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável	2 mm
Punção com Ø	25,4 mm
Para roscas	M25
Nota	Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Parafuso tensor (Ø x C)	11,1 x 60 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø	11,1 mm 19 cm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,121 kg
Peso bruto	0,142 kg
Número da tarifa alfandegária	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Recursos

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Descrição do produto

AS Cortante redondo M25 para aço inox