


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.065

Perfil de sustentação com altura regulável

Estado: 02-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.065 - Perfil de sustentação com altura regulável

Para sistemas de braço articulado

O novo perfil de sustentação com altura regulável garante uma visão perfeita dos elementos essenciais para a comunicação entre homem e máquina. O sistema pode ser montado na lateral diretamente nos componentes do sistema de braço articulado CP 120 e na lateral do painel no sistema de braço articulado CP 60, sem necessidade de fazer adaptações.



Recursos

Cód. Ref.	CP 6212.065
Descrição do produto	O novo perfil de sustentação com altura regulável garante uma visão perfeita dos elementos essenciais para a comunicação entre homem e máquina. O sistema pode ser montado na lateral diretamente nos componentes do sistema de braço articulado CP 120 e, dependendo do modelo, na lateral do painel no sistema de braço articulado CP 60 ou CP 120, sem necessidade de fazer adaptações.
Vantagens	<ul style="list-style-type: none">O braço articulado pode ser colocado em qualquer posiçãoAjuste perfeito à carga por meio de um parafuso de regulagem na frente do perfil de sustentaçãoAcesso ao parafuso de regulagem sem precisar desmontar nenhum componenteSegurança pela bandeja grande para cabos e roteamento dos cabos nos pontos articuladosCobertura removível para facilitar a passagem de cabosIndependente da altura, o ângulo de inclinação do painel pré-montado é sempre o mesmoCabos com conectores como, por exemplo, DVI e VGA, passam sem maiores problemasAmpla faixa de peso entre 4 e 60 kg com três sistemas (a faixa de peso é válida para painel equipado e perfil de sustentação vertical)

Recursos

Dados técnicos	Bandeja para cabos: 36 x 11 mm (L x A), passagem máxima de conectores: 41 x 17 mm (L x A) Oferece mais ergonomia pela faixa de regulação de 990 mm (± 495 mm)
Aplicações	Para operadores de todas as estaturas Para trabalhar em pé e sentado
Material	Articulações: alumínio fundido Fole: plástico
General colour	RAL 7035
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Comprimento	1100 mm
Connection options enclosure	CP 60
Connection options wall / machine	CP 120
Nota	Em combinações com perfil de sustentação com altura regulável, consideraro seguinte: No caso de utilização de uma articulação intermediária, sempre instalar o perfil de sustentação com altura regulável na última posição horizontal mais próxima do painel.
Dimensões	Comprimento: 1.100 mm
Capacidade de carga	4 kg...15 kg
Nota sobre o código de referência	Diâmetro máximo para entrada de cabos de 41 x 17 mm A faixa de peso aplica-se a um painel equipado e perfil de sustentação vertical.
Emb.	1 unid.
Peso líquido	15,2 kg
Peso bruto	16 kg
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Descrição do produto	CP support section, height-adjustable, for CP 120/60, length 1050 mm